

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TN.. 2204..
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Plattestørrelse	22 mm
Knæled	259015 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	250 mm
ISO-kode holder	A32S PTFNR/L 22
Underlægsplade	259031 10
Knæledsskrue	259018 2
Fjedersæt	259044 2
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 10	259031 10
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500