

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 2
ISO-kode holder	A40T PTFNR/L 22
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Knæled	259015 2
Midterforskydning L_3	27 mm
Samlet længde L	300 mm
Fjedersæt	259044 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Spændehøjde L_2	38,5 mm
Plattestørrelse	22 mm
Underlægsplade	259031 10
passende vendeskærsplatter	TN.. 2204..
Fjederstiftsæt	259047 2
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæled Type 2	259015 2
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 10	259031 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500