

**Garant****Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-E 40 A = 85, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307526 10
GTIN	4045197868466
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

**Fordel:**

- **Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber.**
- **Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.**

**Anvendelse:**

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

**Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.**

Til boring, rivning og fræsning

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

**Specialtilbehør:**

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	85 mm
Udvendig Ø D	34 mm

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,9 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Adapter	HSK-E 40 A = 85
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron