

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307536 10
GTIN	4045197868725
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Fordel:

- Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.

Til boring, rivning og fræsning

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	20 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm

L ₂	113 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Ø D ₃	31,84 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron