

**Garant****Krympepatron, PSC 80 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308575 25     |
| GTIN                | 4045197870629 |
| Artikelklasse       | 31C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Ø D <sub>2</sub>        | 44 mm       |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 25 mm       |
| Udragende længde, A-mål | 90 mm       |
| Udvendig Ø D            | 53 mm       |
| Adapter                 | PSC 80 kort |
| Holder-standard         | ISO 26623-1 |
| Indvendig køling        | ja          |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |

### Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/308575-25>