



Flapskive (special ZA), glasvævstallerken konisk, Ø 125 mm, Korn: 40



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 565570 40 |
| GTIN | 9003171602401 |
| Artikelklasse | 53T |

Beskrivelse

Udførelse:

Flapskive med meget høj og aggressiv skæreevne og enestående standtid.

Specialzirkonkorund (ZA) med kølende belægning på **bomuldstof**. Glasvævsskive. **Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.**

Lamslibeskive med **zirkonkorund (ZA)** og kølende belægning på **bomuldsvæv**. Glasvævsskive.

Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: skrå

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Korn | 40 |
| Formbeskrivelse | skrå |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Produktnavnsegenskab | Ø 125 mm |
| optimeret til materiale | Stål |
| optimeret til materiale | INOX |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |