



Flapskive (special ZA), glasvævstallerken konisk, Ø 125 mm, Korn: 80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565570 80
GTIN	9003171602449
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Flapskive med meget høj og aggressiv skæreevne og enestående standtid.

Specialzirkonkorund (ZA) med kølende belægning på **bomuldstof**. Glasvævsskive. **Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.**

Lamslibeskive med **zirkonkorund (ZA)** og kølende belægning på **bomuldsvæv**. Glasvævsskive.

Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: Skrå

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Korn	80
Formbeskrivelse	Skrå
Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA

Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive