

HOLEX**Slibevifter (A), korn 60, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554100 30X10 |
| GTIN | 4045197235459 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal | 25400 min ⁻¹ |
| Anbefalet omdrejningstal | 16000 min ⁻¹ |
| Korn | 60 |
| Hovedbredde | 10 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Hoved-Ø | 30 mm |
| Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) |

| | |
|------------------------|-------------|
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Produktnavnsegenskab | korn 60 |
| Produkttype | Slibevifter |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| tør | egnet | | |