



## Flapskive til stål, POLIFAN-CURVE (ZA), Skive-Øxbredde: 125X14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566320 125X14
GTIN	4007220790151
Artikelklasse	55P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Flapskive til den krævende bearbejdning af hjørnesvejsninger. Den **radiale konstruktionsform med speciel lamelplacering** muliggør en optimal udnyttelse af slibematerialet i radius. Høj slibeydelse, standtid og formstabilitet.

**SGP CURVE STEELOX (ZA)** i korn 40 til høj spåntagningsydelse.

#### Anvendelse:

**Præcis udslibning af hjørnesvejsningsgeometrier**, affasning, afgratning. Mellembred udførelse (M) til hjørnesvejsninger > 5 mm.

### Teknisk beskrivelse

Skivebredde	14 mm
Formbeskrivelse	radial
Til hjørnesvejsningsradier	>5 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	40
Bredde ved radius	11 mm

Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		