



Fræsestift Fortanding INOX – grov, HM, Type: A1020



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	547200 A1020
GTIN	4007220952252
Artikelklasse	55F

Beskrivelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, lav varmeindtrængen i materialet (ingen misfarvning). Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **austenitisk, rust- og syrebestandigt stål**, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Fortanding, finhedsgrad	grov
Form	A1020
Hoved-Ø	10 mm
Samlet længde	60 mm
Formbeskrivelse	Cylinder
Fortanding kort betegnelse	INOX
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		