

Garant**Slibevifte M14 Tekstil (A), Ø 125 mm×20 mm, Korn: 40**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566350 40
GTIN	4045197344434
Artikelklasse	51M

Beskrivelse

Udførelse:

Vifteformet placerede lameller omkring værktøjets akse. **M14 direkte opspænding**. Ekstremt fleksibel.

Slibelærred normal korund (A).

Anvendelse:

Til finslibning på hvælvede flader.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Skive-Ø	125 mm
Skivebredde	20 mm

Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm×20 mm
Gevind	M14
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapslibehjul

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		