


**Slibevifter (A), korn 80, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X40mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554200 60X40  |
| GTIN                | 4045197240699 |
| Artikelklasse       | 52E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

**Anvendelse:**

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal     | 12700 min <sup>-1</sup> |
| Hovedbredde              | 40 mm                   |
| Korn                     | 80                      |
| Anbefalet omdrejningstal | 8000 min <sup>-1</sup>  |
| Skaft-Ø                  | 6 mm                    |
| Hoved-Ø                  | 60 mm                   |
| Slibemiddel              | Korund-slibekorn (A)    |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Slibemiddelforkortelse | A           |
| Produktnavnsegenskab   | korn 80     |
| Produkttype            | Slibevifter |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | betinget egnet |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |