

Gevind-nogo-toleranceringsæt, Indhold pr. sæt: M3-M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Til metriske ISO-gevind iht. DIN 2279–2299. På udvendig Ø riflet af hensyn til et godt greb. Nogo-side rød.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Indhold:

1 gevind-nogo-tolerancering af hver nr. 48
6050M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Leveringsomfang:

Inklusive stabil trækasse med beskyttende skumstofpolstring.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth-, trapez-, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind samt venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Indhold pr. sæt	M3-M12
Norm	DIN 13
Gevindtype	M

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S14
Produkttype	Gevind-nogo-toleranceringsæt

Services

DAkKS-kalibreringGevind-tolerancering, sæt Indhold pr. sæt M3-M12	020750 M3-M12
KalibreringGevind-tolerancering, sæt Indhold pr. sæt M3-M12	020740 M3-M12

Tilbehør

GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M6	486050 M6
GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M5	486050 M5
GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M12	486050 M12
GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M10	486050 M10
GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M4	486050 M4
GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M8	486050 M8
GevindNogo-tolerancering 6g Gevind M3	486050 M3