

**Slibevifter Fiber/lærred, middel, Hoved-Ø×hovedbredde: 50X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554920 50X20
GTIN	4045197241122
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, **forstærkes** fiberstoffets **slibeeffekt**. Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
maks. omdrejningstal	11000 min <sup>-1</sup>
Hovedbredde	20 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	50 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	180 / 150
Finhedsgrad	middel

Produktnavnsegenskab	middel
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		