

Garant**Slibestift grov, AN, Type: ZY2025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	551600 ZY2025
GTIN	4045197239709
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Slibestift i **normal korund (AN)** grovkornet og med kunstharpiksbinding. Skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **højt legeret stål, INOX og stålgods**.

Anbefalet skærehastighed 40 – 50 m/s.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	40 mm
Finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	20 mm

Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	25 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AN
Produkttype	Slibestift