

**Garant****Slibestift grov, AR, Type: ZY5025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	550800 ZY5025
GTIN	4045197239433
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT-slibestifter** (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Keramisk bundne slibestifter i **ædelkorund rosa (AR)**. Middelhård udførelse.

Grovkornet. Skaftlængde 40 mm. Skaft-Ø 8 mm.

**Anvendelse:**

Til universel bearbejdning af **ulegeret og lavt stål** og **stålgods**.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde	40 mm
Finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	50 mm
Skaft-Ø	8 mm
Hovedlængde	25 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Produktnavnsegenskap	AR
Produkttype	Slibestift