

Garant**Polerslibestift, korn 120 (rød) middel, Hoved-Ø×hovedlængde: 4X8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	551900 4X8
GTIN	4045197239877
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Polerstifter med **normal korund (A)** i gummielastisk binding.

GARANT-polerstifter udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

Anvendelse:

Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller. Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. **Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.**

Ikke egnet til kanter og flader.

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Formbeskrivelse	Cylinder
Anbefalet periferihastighed	10 - 15 m/s

Skaft-Ø	3 mm
Hoved-Ø	4 mm
Hovedlængde	8 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Farve	rød
Produkttype	Polerstift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		