

## Fingevind Go-tolerancedorn 6H, M×stigning: 45X2



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 486120 45X2   |
| GTIN                | 2050001675682 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

**Go- og nogo-tolerancedorn separat (DIN 22402, del 2, form GE).**

#### Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gevind          | M45    |
| Toleranceklasse | 6H     |
| Gevindstigning  | 2 mm   |
| Tolerancefelt   | H      |
| Gevindtype      | MF     |
| Norm            | DIN 13 |
| Kvalitet        | 6      |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Læretype    | Go-lærer                |
| Kalibrering | L11                     |
| Produkttype | Gevind-go-tolerancedorn |

**Services**

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks.<br>Ø 90 mm | 028540 90 |
| KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60<br>mm      | 028500 60 |