

**Lamelslibevifte (A), korn 80, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555010 60X40
GTIN	4045197241283
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Kopformet lamelplacering omkring værktøjets aksel med tilbagetrukket kerne. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Særligt egnet til ende- og periferislibning.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	40 mm
Korn	80
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	60 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 80
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		