

HOLEX**Slibevifter Fiber (A), grov, Hoved-Ø×hovedbredde: 50X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554950 50X20
GTIN	4045197241184
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Fiber forsynet med normal korund (A). Giver en **jævn, mat finish**.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	20 mm
Anbefalet omdrejningstal	6000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	50 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov

Produktnavnsegenskab	grov
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		