

## Fingevind Go-tolerancedorn 6H, M×stigning: 52X1,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486120 52X1,5
GTIN	2050001675736
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

**Go- og nogo-tolerancedorn separat (DIN 22402, del 2, form GE).**

#### Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevind	M52
Gevindstigning	1,5 mm
Toleranceklasse	6H
Tolerancefelt	H
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6

Lærertype	Go-lærer
Kalibrering	L11
Produkttype	Gevind-go-tolerancedorn

### Services

KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60 mm	028500 60
DAkS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 90 mm	028540 90