

**Slibevifter fiber, bølgeformet, grov, Hoved-Ø×hovedbredde: 80X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554975 80X50
GTIN	4045197678836
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sinusformet lagt slibelærrød uden skårne kanter. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Til ansatsfri mattering og polering.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	50 mm
maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	80 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov
Produktnavnsegenskab	grov

Produkttype

Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		