

**ISO-støtteskive fleksibel/glat, Udvendig Ø: 108mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 566650 108 |
| GTIN | 2050001032164 |
| Artikelklasse | 52M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Elastisk specialkunststofskive til **fleksibel konturslibning**. Ideel til korn 60 og finere. Iht. ISO.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| maks. omdrejningstal | 13300 min ⁻¹ |
| Passer til skive-Ø | 115 mm |
| Udvendig Ø | 108 mm |
| inkl. spændemøtrik | ja |
| Produkttype | Støtteskive |