

**Foliebånd 150×2500 mm, ikke-legeret stål, Tykkelse: 0,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478700 0,5 |
| GTIN | 4045197207876 |
| Artikelklasse | 42H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

C-stål– kulstofkul, materiale-nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), koldvalset, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tykkelse | 0,5 mm |
| Materiale | C-stål |
| Fejlgrænse | ±10 µm |
| Folielængde | 2500 mm |
| Foliebredde | 150 mm |
| Produktnavnsegenskab | ikke-legeret stål |
| Produkttype | Metalfoliebånd |

