

3M Scotch-Brite™

**Slibefiberburrelåsskiver SC-DH, Ø 178 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566935 100
GTIN	4046719005420
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberburrelåssliberondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965**).

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruhed og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**.

**Bemærk:**

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	grov
Farve	brun
Kornstørrelsessammenligning	100
Udførelse	A coarse

Skive-Ø	178 mm
Serie	SC-DH
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 178 mm
Producentbetegnelse	SC-DH
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

**Tilbehør**

Burrelåssliberondel medCentrering og gevind M 14 Udvendig Ø 178 mm	566965 178
Burrelåssliberondel medGevind M14 Udvendig Ø 178 mm	566960 178