



Burrelåssliberondel med Gevind M14, Udvendig Ø: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566960 125
GTIN	2050001030450
Artikelklasse	52M

Beskrivelse

Udførelse:

Klæbeside med dobbelt-T-hage-system, der får fiberslibeskiverne med burrelås til at sidde godt og sikkert fast.

Passer til:

Til burrelåsskiver **uden centrerboring**.

Advarsel:

Maks. periferihastighed på vinkelslibere **med burrelåssliveskiver** 40 m/s.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Udvendig Ø	125 mm
Produkttype	Støtteskive