



Fiberstøtteskive fleksibel/glat, Udvendig Ø: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566692 115
GTIN	4046719523801
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturrebestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Elastisk specialkunststoffske til **fleksibel konturslibning**. Ideel til korn 60 og finere. Desuden inklusive spændemøtrik 5/8 tomme.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Passer til skive-Ø	115 mm
Udvendig Ø	115 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive