



## Underlagsfoliesæt 10 dele 50×300 mm, C-stål, Tykkelse: 0,15mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478750 0,15   |
| GTIN                | 2050001057457 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.

**C-stål** – kulstofstål, materiale-nr. 1.1274, koldvalset, blank overflade. (str. 0,02 og rustfri).

#### Anvendelse:

**Indstilling** af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

#### Leveringsomfang:

1 pakke med 10 blade.

### Teknisk beskrivelse

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tykkelse             | 0,15 mm |
| Materiale            | C-stål  |
| Fejlgrænse           | ±5 µm   |
| Foliebredde          | 50 mm   |
| Folielængde          | 100 mm  |
| Produktnavnsegenskab | C-stål  |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Antal folier | 10             |
| Produkttype  | Underlagsfolie |