

**Foliebånd 150×2500 mm, ikke-legeret stål, Tykkelse: 0,15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478700 0,15
GTIN	4045197207821
Artikelklasse	42H

Beskrivelse**Udførelse:**

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

C-stål– kulstofkul, materiale-nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), koldvalset, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,15 mm
Materiale	C-stål
Fejlgrænse	±5 µm
Folielængde	2500 mm
Foliebredde	150 mm
Produktnavnsegenskab	ikke-legeret stål
Produkttype	Metalfoliebånd

