



Underlagsfoliesæt 10 dele 50×300 mm, C-stål, Tykkelse: 0,4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478750 0,4
GTIN	2050001057488
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.

C-stål – kulstofstål, materiale-nr. 1.1274, koldvalset, blank overflade. (str. 0,02 og rustfri).

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Leveringsomfang:

1 pakke med 10 blade.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,4 mm
Materiale	C-stål
Fejlgrænse	±9 µm
Foliebredde	50 mm
Folielængde	100 mm
Produktnavnsegenskab	C-stål

Antal folier	10
Produkttype	Underlagsfolie