

Fingevind Nogo-tolerancering 6g, M×stigning: 22X1,5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	486210 22X1,5
GTIN	2050001036186
Artikelklasse	48B

Beskrivelse**Udførelse:**

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind	M22
Gevindstigning	1,5 mm
Toleranceklasse	6g
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Nogo-lærer
Norm	DIN 13
Gevindtype	MF
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancering

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/486210-22X1,5>