

Fingevind Nogo-tolerancing 6g, M×stigning: 33X2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486210 33X2
GTIN	2050001039958
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind	M33
Gevindstigning	2 mm
Toleranceklasse	6g
Kalibrering	L12

Læretype	Nogo-lærer
Tolerancefelt	g
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancing

Services

KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100