

Fingevind Nogo-tolerancing 6g, M×stigning: 60X2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486210 60X2
GTIN	2050001669896
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	6g
Gevind	M60
Gevindstigning	2 mm
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Nogo-lærer
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancering

Services

KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm	028640 100