



## Korpustvinge, Spændvidde a: 600mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860291 600
GTIN	4008158040134
Artikelklasse	83K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Glidebøjle med dobbelt skridsikring. Letgående stålsjindel med trapez-gevind, bruneret. Metalforstærket kunststofhus. Spændekraft indtil **8000 N**.

- **Ekstremt store spændeflader med aftagelige beskyttelsehætter**
- **Beskyttende anlæg, aftagelige**
- **Ved at vende underdelen kan skruetvingen anvendes til udspiling**
- **2-komponent-greb med indvendig sekskant (SW6) til komfortabel tilførsel af spændekraften**

#### Anvendelse:

Skruetvingen spænder rundt om skinnen, altså også bag ved og på siden af skinnen. Dermed er det muligt at spænde på steder, som ikke er tilgængelige for normale skruetvinger. Kan flyttes til udspiling **uden brug af værktøj**.

#### Bemærk:

**Efterfølgerprodukt for nr. 860290.**

### Teknisk beskrivelse

Vægt	2,76 kg
Spredvidde e	255 - 730 mm
Tværsnit, glideskinne	29×9 mm
Spændvidde a	600 mm
Udhæng b	95 mm
Maks. spændekraft	8000 N
Produkttype	Skruetvinge