



Korpustvinge, Spændvidde a: 1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860291 1000
GTIN	4008158040158
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Glidebøjle med dobbelt skridsikring. Letgående stålspindel med trapez-gevind, bruneret. Metalforstærket kunststofhus. Spændekraft indtil **8000 N**.

- **Ekstremt store spændeflader med aftagelige beskyttelsehætter**
- **Beskyttende anlæg, aftagelige**
- **Ved at vende underdelen kan skruetvingen anvendes til udspiling**
- **2-komponent-greb med indvendig sekskant (SW6) til komfortabel tilførsel af spændekraften**

Anvendelse:

Skruetvingen spænder rundt om skinnen, altså også bag ved og på siden af skinnen. Dermed er det muligt at spænde på steder, som ikke er tilgængelige for normale skruetvinger. Kan flyttes til udspiling **uden brug af værktøj**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 860290.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	29×9 mm
Udhæng b	95 mm
Spredvidde e	255 - 1130 mm
Spændvidde a	1000 mm
Vægt	3,45 kg
Maks. spændekraft	8000 N
Produkttype	Skruetvinge