



Korpustvinge, Spændvidde a: 1250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860291 1250
GTIN	4008158040165
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Glidebøjle med dobbelt skridsikring. Letgående stålspindel med trapez-gevind, bruneret. Metalforstærket kunststofhus. Spændekraft indtil **8000 N**.

- **Ekstremt store spændeflader med aftagelige beskyttelseshætter**
- **Beskyttende anlæg, aftagelige**
- **Ved at vende underdelen kan skruetvingen anvendes til udspiling**
- **2-komponent-greb med indvendig sekskant (SW6) til komfortabel tilførsel af spændekraften**

Anvendelse:

Skruetvingen spænder rundt om skinnen, altså også bag ved og på siden af skinnen. Dermed er det muligt at spænde på steder, som ikke er tilgængelige for normale skruetvinger. Kan flyttes til udspiling **uden brug af værktøj**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 860290.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde a	1250 mm
Spredvidde e	255 - 1355 mm
Udhæng b	95 mm
Vægt	3,87 kg
Tværsnit, glideskinne	29×9 mm
Maks. spændekraft	8000 N
Produkttype	Skruetvinge