

Garant**Borestangholder slidset, HSK-T 63, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318831 12
GTIN	4045197905178
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT - Mere stabilitet og svingningsdæmpende effekt som følge af omslyngning af borestangen.

Anvendelse:

Som holder til borestænger.

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	105 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	45 mm
L ₁	79,05 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

