

Garant**Borestangsholder slidset, HSK-T 63, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318831 20
GTIN	4045197905192
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT - Mere stabilitet og svingningsdæmpende effekt som følge af omslyngning af borestangen.

Anvendelse:

Som holder til borestænger.

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udvendig Ø D	55 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
L ₁	79,05 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

