

Garant**eco værktøjsholder aksial, enkel, venstre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318852 25
GTIN	4045197893307
Artikelklasse	31G

Beskrivelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel. Inklusive gennemboret underlagsplade. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 **og** 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Til holdefirkant	25 mm
Udvendig Ø D	102 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Spændelængde L ₁	102 mm
B	40 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2

Indvendig køling

ja

Produkttype

Værktøjsholder