



Spændehoved glat, SK 100, Spænde-Ø (1 mm stigende): 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329950 19
GTIN	2050001924261
Artikelklasse	33H

Beskrivelse

Udførelse:

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	19 mm
Hårdhed	60 HR
Profil	rund
Spændeblade	glat
Længde L	59 mm

Udførelse	uden fremspring
Adapter	SK 100
Produkttype	Spændehoved