



## Spændehoved med tvær- og længderiller, SK 100, Spænde-Ø (1 mm stigende): 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329954 25
GTIN	2050001925183
Artikelklasse	33H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

#### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

#### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**  
**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	25 mm
Profil	rund
Hårdhed	60 HR
Spændeflade	Tvær- og længderiller

Længde L	59 mm
Adapter	SK 100
Produkttype	Spændehoved