



## Spændehoved blød, SK 100, Startborings-Ø: 90mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329956 90
GTIN	2050001925985
Artikelklasse	33H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Blød (reduceret hårdhed på 40 HRC i boringen) til selvuddrejning.

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

#### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

#### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**  
**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Startborings-Ø	90 mm
Profil	rund
Hårdhed	60 HR
Længde L	59 mm
Adapter	SK 100

Produkttype

Spændehoved