



## Digital kraftmåler, Måleområde: 0-320kN



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med digitalt manometer. Takket være den robuste, enkle mekaniske opbygning er den perfekt til skrappe driftsbetingelser. 4 1/2-cifret display med baggrundsbelysning til direkte visning af kraftværdien. en ekstra grafvisning med slæbeviserfunktion viser tendensen for den øjeblikkelige nominelle belastning. Min. / Maks.-hukommelse og tarafunktion kan hentes uafhængigt af hovedvisningen. For at sikre interferensfri dataoverførsel er CPG1200 udført med et Micro-USB-interface; 3x monteringsgevind M5 i bunden af huset.

#### Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, 3 batterier nr. 081561 str. LR6, kalibreringsprotokol og kuffert.

### Teknisk beskrivelse

Stempelflade	80 cm <sup>2</sup>
Måleområde	0 - 320 kN
Tallenes trinværdi	0,1 kN
Højde, kraftføler	41 mm
Ø kraftføler	138 mm
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Fejlgrænse	±0,5 % fra måleområdets slutværdi ±1 ciffer %
Ø stempel	100 mm
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Med kabel
Display, drejeligt	300 grader
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Kraftmåler

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6