

**Kraftmåler, Måleområde: 0-200kN****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479100 0-200
GTIN	2050001056351
Artikelklasse	47F

Beskrivelse**Udførelse:**

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling. Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).
3x monteringsgevind M5 i bunden af huset.

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 200 kN
Skalainndelingsværdi	10 kN
Stempelflade	80 cm ²
Ø kraftføler	138 mm
Højde, kraftføler	41 mm
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Fejlgrænse	±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
Ø stempel	100 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 43
Måleværktøj	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Kraftmåler