



Digital kraftmåler, Måleområde: 0-60kN



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479130 0-60
GTIN	2050001674739
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med digitalt manometer. Takket være den robuste, enkle mekaniske opbygning er den perfekt til skrappe driftsbetingelser. 4 1/2-cifret display med baggrundsbelysning til direkte visning af kraftværdien. en ekstra grafvisning med slæbeviserfunktion viser tendensen for den øjeblikkelige nominelle belastning. Min. / Maks.-hukommelse og tarafunktion kan hentes uafhængigt af hovedvisningen. For at sikre interferensfri dataoverførsel er CPG1200 udført med et Micro-USB-interface; 3x monteringsgevind M5 i bunden af huset.

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, 3 batterier nr. 081561 str. LR6, kalibreringsprotokol og kuffert.

Teknisk beskrivelse

Højde, kraftføler	30 mm
Tallenes trinværdi	0,01 kN
Måleområde	0 - 60 kN
Stempelflade	10 cm ²
Ø kraftføler	75 mm
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Fejlgrænse	±0,5 % fra måleområdets slutværdi ±1 ciffer %
Ø stempel	45 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	2
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Med kabel
Display, drejeligt	300 grader
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Kraftmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6