

3M**Soft-Pad-sæt med 20 dele blød, 140×115×5 mm, Korn: 220**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	557545 220
GTIN	4046719201723
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Soft-Pad med **trykfordelende** skumstofstruktur. Belagt med korund (A).
Belægning på 1 sider.

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	220
Finhedsgrad	superfin
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Bredde	115 mm

Højde	5 mm
Længde	140 mm
Produktnavnsegenskab	140×115×5 mm
Antal svampe, pads	20
Produkttype	Slibesvamp

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		