

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	9,6 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Midterforskydning L ₃	7 mm
Samlet længde L	125 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
ISO-kode holder	E10K SDQCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500