

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

2-skærs vendeskærsplatte.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LPGT 010210 ER-GM

Type: ST1400

Hjørneradius: 1 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	LPGT 010210 ER-GM
Hjørneradius	1 mm
Type	PR1525

Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		