



Digitalt manometer, Visningsområde: 0-10bar



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt manometer med baggrundsbelysning i stabilt kunststofhus til overvågning og måling af tryk i tør, oliefri trykluft og ugiftige, ikke-aggressive gasser.

3-cifret syvsegment-LCD-display med baggrundsbelysning.

Leveringsomfang:

Inklusive knapcelle CR2032.

Bemærk:

Den passende knapcelle finder du under nr. 081560 CR2032.

Teknisk beskrivelse

Manometervisningsområde	0 - 10 bar
Længde	30 mm
Bredde	30 mm
Højde	36,8 mm
Tilslutningsgevind	1/4 AG tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Hydraulik-manometer