

## Mitutoyo

Vippeindikator følerarmslængde 17,4 mm, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,4/40mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Artikelklasse	44A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

#### Med 1/100-aflæsning.

**Mitutoyo** – Målesystem med ædelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

#### Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændetap Ø 8 mm.

#### Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

#### Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

#### Bemærk:

**Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01** – afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

## Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måleområde i hver retning	0,4 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,3 N
Målekugle-Ø	2 mm
Kabinet-Ø	40 mm
Svingeområde	2×110 grader
Følearmlængde	17,4 mm
Norm	DIN 2270
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

## Services

KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG

## Tilbehør

Centreringsholder Type	436512
Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120
Firkantholder til puppiføler	436510